


## Innsats romtermostat 24 V~ med åpner eller lukker, utkoblingsbryter og kontrollampe



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
	2473 00	1/5	02	4010337104391

### Egenskaper

- Styring av elektrotermiske aktuatorer for 24 V~.
- Regulering av romtemperaturen i lukkede rom.
- Manuell utkobling av temperaturreguleringen.
- Inngangsklemme for aktivering av senketemperaturen (ECO) via sentralt tidsur.
- Inngangsklemme for aktivering av kjølemodus via sentralstyring.
- Intern temperatursensor.
- Frostbeskyttelsesfunksjon.
- Støyfri kobling.
- Temperaturfallregistrering (hente frem frostbeskyttelsestemperaturen ved åpning av vindu).
- Utgangssignal: Pulsbreddemodulering (PWM) eller topunksregulering (på/av).
- Tilpasning til ventiler (strømløs åpen eller strømløs lukket).
- Forskyvningsinnstilling (korrigeringsverdi til den målte temperaturen).
- Innstillingsområdet for romtemperaturen kan begrenses med innstillingsringer.
- Ventilbeskyttelsesfunksjon (1 x åpning og lukking av ventilen ukentlig).

### Tekniske data

Nominell spenning:	AC 24 V SELV ( $\pm 10\%$ ), 50/60 Hz
Tilkoblingseffekt:	24 W
Beredskapsmodus:	< 0,1 W
Antall aktuatorer:	1 til 5
Montering:	i apparatboks etter DIN 49073
Ledningslengde innganger:	maks. 100 m
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C