


Innsats romtermostat 230 V~ / 10 A med lukker, kontrollampe og sensor for elektrisk gulvvarme



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
	2474 00	1	02	4010337104407

Egenskaper

- Elektronisk temperaturregulator for styring av elektrisk gulvvarme eller golvtemperering.
- Regulering av golvtemperaturen i lukkede rom.
- Manuell utkobling av golvtemperaturreguleringen.
- Inngangsklemme for aktivering av senketemperaturen (ECO) via sentralt tidsur.
- Ekstern temperatursensor (fjernføler).
- Frostbeskyttelsesfunksjon.
- Utgangssignal: Pulsbreddemodulering (PWM) eller topunksregulering (på/av).
- Oppvarmingsavbrudd i 5 minutter etter kontinuerlig oppvarming i en time.
- Innstillingsområdet for romtemperaturen kan begrenses med innstillingsringer.

Tekniske data

Nominell spenning:	AC 230 V, 50 Hz
Koblingsstrøm:	maks. 10 A
Tilkoblingseffekt - Ohmsk last:	2300 W
Beredskapsmodus:	< 0,15 W
Ledningslengde - Innganger:	maks. 100 m
Montering:	i apparatboks etter DIN 49073
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C
Fjernføler	
- Tilkoblingsledning:	4 m
- kan forlenges:	maks. 50 m
- kan forlenges:	2 x 1,5 mm ²

