

System 3000 romtermostatinnsats 230 V~ med reléutgang, utkoblingsbryter og kontrolllys



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
	2475 00	1/5	02	4010337131632

Egenskaper

- Styring av varmeapparater opptil maks. 3680 W.
- Regulering av romtemperaturen i lukkede rom.
- Manuell utkobling av temperaturreguleringen.
- Inngangsklemme med valgfunksjon for aktivering av senketemperaturen (ECO) via sentralur, eller for tilstedeværelsesavhengig regulering av komforttemperaturen via en separat bevegelses-/tilstedeværelsesdetektor.
- Inngangsklemme for aktivering av kjølemodus via sentralstyring.
- Manuell omkobling mellom varme- og kjøledrift er mulig.
- Intern temperatursensor.
- Frostbeskyttelsesfunksjon.
- Utgangssignal: Pulsbreddemodulering (PWM) eller topunksregulering (på/av).
- Forskyvningsinnstilling (korrigeringsverdi til den målte temperaturen).
- Innstillingsområdet for romtemperaturen kan begrenses med innstillingsringer.
- Denne kontrollen har følgende kontrollfunksjoner: TE(0,0,0,0,0,0,0,0)

Tekniske data

Nominell spenning:	AC 230 V, 50/60 Hz
Beredskapsmodus:	maks. 0,15 W
Koblingsstrøm:	maks. 16 A
Tilkoblingseffekt	
- Ohmsk last:	3680 W
Montering:	i apparatboks etter DIN 49073
Ledningslengde innganger:	maks. 100 m
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C