




Gira Keyless In fingeravtrykksleser TX_44



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 renhvit	2617 66 6306807	1	10	4010337035633
 antrasitt	2617 67 6306808	1	10	4010337035640
 aluminiumsfarget	2617 65 6306806	1	10	4010337035664

Egenskaper

- Fingeravtrykksmodul som profesjonelt, biometrisk adgangskontrollsystem basert på siste generasjons flatskanningsteknologi.
- Skanning av det nederste hudlaget med høyfrekvens. Høy gjenkjenningsrate og god sikkerhet mot manipulasjon.
- Analysing av de unike karakteristiske kjennetegnene i menneskets fingeravtrykk.
- Sjekk av fingeravtrykk
- Fingeravtrykksleseren kan administrere inntil 99 ulike fingeravtrykk.
- Pålitelig gjenkjenning av fingeravtrykk også hvis fingeren har små skader etter f.eks. hagearbeid (hvis bare det øverste hudlaget er skadet).
- Personsikkerhet med kryptering.
- Kort reaksjonstid fra pålegging av finger til godkjenning: ved inntil 30 lagrede fingeravtrykk ca. 1 sek., ved inntil 99 lagrede fingeravtrykk ca. 3 sek.
- Nattutførelse på fingeravtrykksflaten som orienteringshjelp i form av hvitt LED-belysning.
- 360°-pålegging av fingeren er mulig.
- Trefarget LED-statusindikator for visuell signalisering under programmering og betjening.
- Master-PIN-nummeret på det vedlagte, forseglede sikkerhetskortet brukes hvis administrator-fingeravtrykket ikke lenger er tilgjengelig. Med det vedlagte sikkerhetskortet kan apparatet tilbakeføres i fabrikk.
- Kvitteringssummer signaliserer til bruker eller installatør.
- Varsellyd ved uberettiget fjerning av fingeravtrykksdelen varsler sabotasje. Sabotasjekobling med reléaktuator i Gira porttelefonsystemet.
- De to integrerte omkoblerreléene kan tilordnes ulike fingre, f.eks. tommel: Aktivering av døråpner; pekefinger: Kobling av utebelysningen.

Inn-/utganger

- Kontaktlist tilkoblingskabel for Gira porttelefonsystem.

Tekniske data

Spenningsforsyning	
- fra spenningsforsyning for porttelefon:	DC 24 V \pm 10 %
- fra porttelefonsystem:	DC 26 V \pm 2 V
Relé	
- Antall:	2
- Kontakt:	1 vekslere, potensialfrie
- Maks. belastning:	AC/DC 24 V / 1,6 A
Tilkoblinger	
- Tilkoblingskabel for porttelefon:	1 x kontaktlist
- Relé:	à 3 skruklemmer
- Tilleggsforsyning:	2 x skruklemme
ESD-motstand:	opptil 15 kV
Monteringsdybde:	33 mm
Omgivelsestemperatur:	-20 °C til +70 °C

Merknader

- Med PTS-IP-gatewayen kan Keyless In-apparatene kobles til Gira HomeServer. Dette gir mulighet for intelligente tilkoblingsalternativer. Det er for eksempel mulig å tildele midlertidige tilgangsrettigheter eller engangsrettigheter på en svært enkel måte. Alle data inklusive tilgangsrettigheter kan deretter administreres sentralt og fleksibelt via Gira HomeServer.
 - Vanligvis er pålitelig gjenkjenning av barnefinger mulig først fra barna er 6 år.
 - Kan integreres i Profil 55.
-