




PTS-IP-gateway



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 5 lisenser	2620 97 6306559	1	10	4010337620976
 10 lisenser	2620 98	1	10	4010337620983
 20 lisenser	2620 99	1	10	4010337620990

Egenskaper

Flere funksjoner etter fastvare-update

- Funksjonene gjøres tilgjengelige via en gratis fastvareoppdatering av PTS-IP-gatewayen. De er ikke inkludert i kjøpesummen. For bruk av ekstrafunksjonene må det være installert et Micro SDHC-kort (anbefalt min. 2 GB / maks. 32 GB SDHC) i PTS-IP-gatewayen.
- Med fastvareoppdateringen utvides PTS-IP-gatewayen med funksjonen "Individuell annonsering".
- I forbindelse med Gira HomeServer eller Gira FacilityServer er det mulig å velge lydfiler direkte og spille disse. Det kan for eksempel sendes statusmeldinger fra KNX-anlegget til dørstasjonene via definerte meldingstekster.

PTS-communicator

- Med programvaren "PTS-Communicator" kan vanlige datamaskiner og datamaskinbaserte betjeningsenheter benyttes som svarapparat via nettverkstilkoblingen.
- PTS-communicator har alle funksjonene til et Video-svarapparat, som f.eks. motta samtaler, tenne lys (i forbindelse med en reléaktuator) eller åpne dør.
- Forbindelse med Gira HomeServer eller Gira FacilityServer via et programtillegg gir mulighet til visning i Gira Interface.
- Logikkmoduler gir mulighet for nye bruksområder, for eksempel adgangskontroll via Gira Keyless In-produkter.

Igangkjøring

- Oppstartsdatamaskinen må ha en aktuell nettleser (f.eks. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, Safari, Chrome).

PTS mobil

- Integrering av mobile sluttapparater med Android eller iOS operativsystem i Gira porttelefonsystem.

- "Gira DCS mobile"-appen finner du i appbutikken for iOS og Android.
- Ved fjerntilgang krypteres kommunikasjonen via den integrerte Secure Data Access-protokollen, som også brukes i Gira S1.

Tekniske data

Nominell spenning:	DC 24 V
Inngangseffekt	
- Samtaler:	5,0 W
- Standby:	1,6 W
Tilkoblinger	
- Spenningsforsyning:	2 x skruklemme
- 2-trådsbuss OUT:	2 x skruklemme
- 2-trådsbuss IN:	2 x skruklemme
- Nettverkstilkobling:	1 x RJ45, 10/100 Mbit
Støttet oppløsning:	CIF med standard bildeoppløsning
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +50 °C

Merknader

- Disse lisensmodellene finnes:
- 2627 97: 5 PTS-Communicator aktive samtidig
- 2627 98: 10 PTS-Communicator aktive samtidig
- 2627 99: 20 PTS-Communicator aktive samtidig
- Vær oppmerksom på at når det gjelder lisensmodellene, kan PTS-communicator installeres på så mange terminaler som ønsket. Tallet i lisensmodellen viser kun antallet PTS-Communicator som er registrert samtidig.
- Ekstra strømforsyning for porttelefonssystemet er nødvendig for strømforsyningen til PTS-IP-gatewayen.
- Oppstarten av PTS-IP-gatewayen skjer via nett-grensesnitt. For oppstart via nett-grensesnittet må oppstartsdatamaskinen ha en aktuell nettleser (f.eks. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, Safari eller Chrome).
- Gira AppShop er markeds plass for interessante løsninger og anvendelser innen intelligent bygningsteknologi. Etter hvert finner man mer enn 200 app-er der, blant annet anvendelsesbeskrivelser, plug-ins, funksjonsmaler, logikk-komponenter og mønsterprosjekter. Gjør deg nå kjent med anvendelser for PTS-IP-Gateway-en.

www.appshop.gira.de.

Leveringsomfang

- 8 GB microSDHC-kort følger med ved levering.

Mål

Delingsenheter (TE): 6