

## Jordfeilbryter 30 mA



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 kremhvit glans	2664 01	1	03	4010337011897
 renhvit glans	2664 03	1	03	4010337011903
 antrasitt	2664 28	1	03	4010337011927
 aluminiumsfarget	2664 26	1	03	4010337011934
 svart matt	2664 005	1	03	4010337037064
 grå matt	2664 015	1	03	4010337085232

### Egenskaper

- Jordfeilbryteren er en stasjonær verneinnretning med spenningsuavhengig jordfeilstørløsning i tråd med VDE 0664.
- Funksjonsprinsippet tilsvarer det til en jordfeilbryter.

### Tekniske data

Merkespenning:	AC 230 V, 50/60 Hz
Merkestrøm:	16 A
Merkefeilstrøm:	30 mA

Monteringsdybde:	32 mm
Tilkoblingstverrsnitt - For ledninger fra:	1,5 mm <sup>2</sup> til 2,5 mm <sup>2</sup>
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +40 °C

---

## **Merknader**

- Bruksområder: Brystningskanaler, foran stikkontakter eller i Gira energisøyle.
  - Monteres i dyp apparatboks.
-