


Jordfeilstikkontakt 30 mA med klapplokk og forbedrat beröringsskydd (Safety Plus)



| Spesifikasjon | Bestillings nr. | PE | PS | EAN |
|---|-----------------|----|----|---------------|
|  renhvit | 2677 30 | 1 | 03 | 4010337028925 |

Egenskaper

- Stikkkontakten med jordfeilbryter er en stasjonær verneinnretning med spenningsuavhengig utløsning ved jordfeilstrøm i tråd med VDE 0664.
- Funksjonsprinsippet tilsvarer det til en jordfeilbryter.

Tekniske data

| | |
|---|---|
| Merkespenning: | AC 230 V, 50/60 Hz |
| Merkestrøm: | 16 A |
| Merkefeilstrøm: | 30 mA |
| Tilkoblingstverrsnitt - For ledninger fra: | 1,5 mm ² til 2,5 mm ² |
| Omgivelsestemperatur: | -25 °C til +40 °C |

Merknader

- Økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus) i henhold til IEC 60884-1.
- Feilstrømvernebrytere (RCD-er) i en enhet med én stikkontakt kan også ivareta beskyttelsen for en stikkontakt ved siden av (under et felles deksel), DIN VDE 0100-530:2018-06.