





**Trykkbryter 10 AX 250 V~med dobbel rett vippe
Vendebryter, dobbel**

Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 renhvit glans	2861 201	1/5	01	4010337065883
 antrasitt	2861 28	1/5	11	4010337053293
 aluminiumsfarget	2861 26	1/5	11	4010337053279
 rustfritt stål	2861 600	1/5	11	4010337021209

Tekniske data**Monteringsdybde**

- 2860 ...	28 mm
- 2861 ...	32 mm

Tilkoblingstverrsnitt

- for stive og fleksible ledere opptil:	2,5 mm ²
---	---------------------

Nominell effekt

- LEDi/CFLi:	100 W
--------------	-------

Merknader

- Avhengig av tilgjengelighet.