




## Innsats vippebryter 10 AX 250 V~ utkoblingsbryter 2-polet



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 med festeklør	3102 00	10	01	4010337038672
 uten festeklør	3812 00	1	01	4010337038689

### Egenskaper

- Bevegelig opphengt koblingsvippe gir automatisk og presis plassering av vippen i rammen.
- Spenningskontroll fra forsiden mulig.
- Enhetlig avisoleringslengde (11 mm) for brytere og stikkontakter sikrer raskere og mer effektiv installasjon.
- Stivt og fleksibelt ledermateriale kan brukes.
- Lett tilgjengelig løsespak.
- Bruddsikker termoplastsokkel.
- LED-belysningselementer kan brukes fra forsiden som standard.
- Ved 180° rotasjon av belysningselementer det mulig å bytte mellom kontrollbelysning og kontinuerlig belysning, avhengig av bryteren.
- Rask festing (3,5 omdreininger per festeklo).
- Enklere klovefeste takket være robust skruehodedrift PZ1/slisse/PH.

### Tekniske data

#### Monteringsdybde

- 3102 00: 32 mm
- 3812 00: 23 mm

#### Tilkoblingstverrsnitt

- for stive og fleksible ledere opptil: 2,5 mm<sup>2</sup>

#### Nominell effekt

- LEDi/CFLi: 100 W

## **Merknader**

- Kan også kobles til med belyningsmulighet.

---