




Innsats vippebryter 10 AX 250 V~ utkoblingsbryter 2-polet



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 med festeklør	3102 00	10	01	4010337038672
 uten festeklør	3812 00	1	01	4010337038689

Tekniske data

Monteringsdybde

- 3102 00:	32 mm
- 3812 00:	23 mm

Tilkoblingstverrsnitt

- for stive og fleksible ledere opptil:	2,5 mm ²
---	---------------------

Nominell effekt

- LEDi/CFLi:	100 W
--------------	-------

Merknader

- Kan også kobles til med belysningsmulighet.