




Innsats vippe-kontrollbryter 10 AX 250 V~
med oransje LED-belysningsselement 230 V~
utkoblingsbryter 2-polet



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 med festeklør	3112 00	10	01	4010337038696
 uten festeklør	3822 00	1	01	4010337038702

Tekniske data

Monteringsdybde

- 3112 00: 32 mm
- 3822 00: 23 mm

Tilkoblingstverrsnitt

- for stive og fleksible ledere opptil: 2,5 mm²

Nominell effekt

- LEDi/CFLi: 100 W

Merknader

- Kan også kobles til med belysningsmulighet ved å vende LED-innsatsen 180°.