



**Innsats vippe-kontrollbryter
10 AX 250 V~ med oransje LED-belysningselement 230 V~ kronevender**



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 med festeklør	3115 00	10	01	4010337064473
 uten festeklør	3825 00	1	01	4010337038900

Tekniske data

Monteringsdybde

- 3115 00:	32 mm
- 3825 00:	23 mm

Tilkoblingstverrsnitt

- for stive og fleksible ledere opptil:	2,5 mm ²
---	---------------------

Nominell effekt

- LEDi/CFLi:	100 W
--------------	-------