




## Innsats Trykk-kontrollbryter 10 AX 250 V~utkoblingsbryter, 2-polet



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 med festeklør	3122 00	1	01	4010337038726
 uten festeklør	3842 00	1	01	4010337064381

### Tekniske data

#### Monteringsdybde

- 3122 00:	32 mm
- 3842 00:	23 mm

#### Tilkoblingstverrsnitt

- for stive og fleksible ledere opptil:	2,5 mm <sup>2</sup>
---	---------------------

#### Nominell effekt

- LEDi/CFLi:	100 W
--------------	-------

### Merknader

- Kan også kobles til med belysningsmulighet ved å vende LED-innsatsen 180°.

### Leveringsomfang

- LED-belysningselement 230 V~, 0,5 mA er inkludert.