




## Innsats trykkknappbryter 10 AX 250 V~ kronevender, uten vippe, dobbel



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 med festeklør	3125 00	10	01	4010337038894
 uten festeklør	3835 00	1	01	4010337038924

### Tekniske data

#### Monteringsdybde

- 3125 00:	32 mm
- 3835 00:	23 mm

#### Tilkoblingstverrsnitt

- for stive og fleksible ledere opptil:	2,5 mm <sup>2</sup>
---	---------------------

#### Nominell effekt

- LEDi/CFLi:	100 W
--------------	-------