




Innsats trykknappbryter 10 AX 250 V~kryssbryter



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 med festeklør	3127 00	10	01	4010337039198
 uten festeklør	3837 00	1	01	4010337064404

Tekniske data

Monteringsdybde

- 3127 00:	32 mm
- 3837 00:	23 mm

Tilkoblingstverrsnitt

- for stive og fleksible ledere opptil:	2,5 mm ²
---	---------------------

Nominell effekt

- LEDi/CFLi:	100 W
--------------	-------

Merknader

- Kan også kobles til med belysningsmulighet.