



Innsats tast-kontrollbryter 10 AX 250 V~ kronevender



| Spesifikasjon | Bestillings nr. | PE | PS | EAN |
|--|-----------------|----|----|---------------|
|  med festeklør | 3135 00 | 1 | 01 | 4010337038917 |
|  uten festeklør | 3845 00 | 1 | 01 | 4010337064398 |

Egenskaper

- Kan også brukes med vippe, enkel.

Tekniske data

Monteringsdybde

- 3135 00: 32 mm
- 3845 00: 23 mm

Nominell effekt

- LEDi/CFLi: 100 W