









Hotellkortbryter 10 A 250 V~ Lukker 1-polet med N-klemme



| Spesifikasjon | Bestillings nr. | PE | PS | EAN |
|--|-----------------|----|----|---------------|
|  kremhvit glans | 3140 01 | 1 | 01 | 4010337042754 |
|  renhvit glans | 3140 03 | 1 | 01 | 4010337042761 |
|  renhvit silkematt | 3140 27 | 1 | 01 | 4010337042785 |
|  antrasitt | 3140 28 | 1 | 11 | 4010337042792 |
|  aluminiumsfarget | 3140 26 | 1 | 11 | 4010337042778 |
|  svart matt | 3140 005 | 1 | 11 | 4010337065104 |
|  grå matt | 3140 015 | 1 | 11 | 4010337127154 |
|  rustfritt stål (lakkert) | 3140 600 | 1 | 11 | 4010337045410 |

Egenskaper

- Hotellkortbryteren kan f.eks. ha sikkerhets- eller energisparefunksjoner.
- Når hotellkortet er tatt ut, blir alt elektrisk utstyr som eventuelt er på, slått av.
- Først når kortet settes inn igjen, får strømkretsen igjen tilført strøm via trykknappen.
- Bevegelig opphengt koblingsvippe gir automatisk og presis plassering av vippen i rammen.
- Rask festing (3,5 omdreininger per festeklo).
- Enklere kløfeste takket være robust skruehodedrift PZ1/slisse/PH.
- Spenningskontroll fra forsiden mulig.
- Enhetlig avisoleringslengde (11 mm) for brytere og stikkontakter sikrer raskere og mer effektiv installasjon.
- Stivt og fleksibelt ledermateriale kan brukes.
- Lett tilgjengelig løsespak.
- Bruddssikker termoplastsokkel.
- LED-belysningselementer kan brukes fra forsiden som standard.
- Ved 180° rotasjon av belysningselementer det mulig å bytte mellom kontrollbelysning og kontinuerlig belysning, avhengig av bryteren.

Tekniske data

| | |
|--|---------------------|
| Monteringsdybde: | 32 mm |
| Tilkoblingstverrsnitt - for stive og fleksible ledere opptil: | 2,5 mm ² |
| Nominell effekt - LEDi/CFLi: | 100 W |

Merknader

- Flere utførelser på forespørsel.
- Økt medbringingsvern på grunn av skrubart klemstykke.