


**Vippetrykknapp 10 A 250 V~ med tekstfelt
Lukker 1-polet med sep. meldekontakt**

Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 grå	3152 30	10	14	4010337124061

Egenskaper

- Plast: halogenfri, slag- og bruddsikker termoplast, eller heter det da polykarbonat.
- Bevegelig opphengt koblingsvippe gir automatisk og presis plassering av vippen i rammen.
- Spenningskontroll fra forsiden mulig.
- Enhetlig avisoleringslengde (11 mm) for brytere og stikkontakter sikrer raskere og mer effektiv installasjon.
- Stivt og fleksibelt ledermateriale kan brukes.
- Lett tilgjengelig løsespak.
- Bruddsikker termoplastsokkel.
- LED-belysningselementer kan brukes fra forsiden som standard.
- Ved 180° rotasjon av belysningsselementer det mulig å bytte mellom kontrollbelysning og kontinuerlig belysning, avhengig av bryteren.
- Vannbeskyttet påvegg IP44

Tekniske data

- Tilkoblingstverrsnitt
- for stive og fleksible ledere opptil: 2,5 mm²

Merknader

- Kan også kobles til med belysningsmulighet.

Leveringsomfang

- Symbolene "Lys", "Ringeklokke" og "Dør" medfølger.