




Innsats vippe-trykknapp 10 A 250 V~ vendeknapp 1-polet



| Spesifikasjon | Bestillings nr. | PE | PS | EAN |
|--|-----------------|--------|----|---------------|
|  med festeklør | 3156 00 | 10 | 01 | 4010337039099 |
|  uten festeklør | 3876 00 | 10/100 | 01 | 4010337064695 |

Tekniske data

Monteringsdybde

| | |
|------------|-------|
| - 3156 00: | 32 mm |
| - 3876 00: | 23 mm |

Tilkoblingstverrsnitt

| | |
|---|---------------------|
| - for stive og fleksible ledere opptil: | 2,5 mm ² |
|---|---------------------|

Merknader

- Kan også kobles til med belyningsmulighet.