



## Innsats vippe-persiennetrykkbryter 10 A 250 V~



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 med festeklør	3158 00	10/100	01	4010337039235
 uten festeklør	3878 00	10	01	4010337064442

### Egenskaper

- Med sperre mot dobbel innkobling.
- Elektrisk og mekanisk låst.

### Tekniske data

#### Monteringsdybde

- 3158 00: 32 mm
- 3878 00: 23 mm

#### Tilkoblingstverrsnitt

- for stive og fleksible ledere opptil: 2,5 mm<sup>2</sup>

### Merknader

- Passer som slave for innsats persiennestyring med slaveinngang.