




Innsats vippe-persiennebryter 10 A 250 V~



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 med festeklør	3159 00	10/100	01	4010337039211
 uten festeklør	3879 00	10	01	4010337064428

Egenskaper

- Med sperre mot dobbel innkobling.
- Elektrisk og mekanisk låst.

Tekniske data

Monteringsdybde

- 3159 00: 32 mm
- 3879 00: 23 mm

Tilkoblingstverrsnitt

- for stive og fleksible ledere opptil: 2,5 mm²

Merknader

- Passer som slave for innsats persiennestyring med slaveinngang.