










Vippe med symbol Dørklokke



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 kremhvit glans	3286 01	1	01	4010337039723
 renhvit glans	3286 03	10	01	4010337039730
 renhvit silkematt	3286 27	10	01	4010337039754
 antrasitt	3286 28	10	11	4010337039761
 aluminiumsfarget	3286 26	1	11	4010337039747
 svart matt	3286 005	5	11	4010337067870
 grå matt	3286 015	1	11	4010337110477
 rustfritt stål	3286 600	1	11	4010337045151

Egenskaper

- Bevegelig opphengt koblingsvippe gir automatisk og presis plassering av vippen i rammen.
 - Rask festing (3,5 omdreininger per festeklo).
 - Enklere klofeste takket være robust skruehodedrift PZ1/slisse/PH.
 - Spenningskontroll fra forsiden mulig.
 - Enhetlig avisoleringslengde (11 mm) for brytere og stikkontakter sikrer raskere og mer effektiv installasjon.
 - Stivt og fleksibelt ledermateriale kan brukes.
 - Lett tilgjengelig løsespak.
 - Bruddsikker termoplastsokkel.
 - LED-belysningselementer kan brukes fra forsiden som standard.
 - Ved 180° rotasjon av belysningselementer det mulig å bytte mellom kontrollbelysning og kontinuerlig belysning, avhengig av bryteren.
-