










Vippe med kontrollvindu



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 kremhvit glans	3290 01	1	01	4010337041610
 renhvit glans	3290 03	10/100	01	4010337041627
 renhvit silkematt	3290 27	10	01	4010337041641
 antrasitt	3290 28	10	11	4010337041658
 aluminiumsfarget	3290 26	1	11	4010337041634
 svart matt	3290 005	10	11	4010337067047
 grå matt	3290 015	10	11	4010337110491
 rustfritt stål	3290 600	1/5	11	4010337045403

Egenskaper

- Bevegelig opphengt koblingsvippe gir automatisk og presis plassering av vippen i rammen.
 - Rask festing (3,5 omdreininger per festeklo).
 - Enklere klofeste takket være robust skruehodedrift PZ1/slisse/PH.
 - Spenningskontroll fra forsiden mulig.
 - Enhetlig avisoleringslengde (11 mm) for brytere og stikkontakter sikrer raskere og mer effektiv installasjon.
 - Stivt og fleksibelt ledermateriale kan brukes.
 - Lett tilgjengelig løsespak.
 - Bruddsikker termoplastsokkel.
 - LED-belysningselementer kan brukes fra forsiden som standard.
 - Ved 180° rotasjon av belysningselementer det mulig å bytte mellom kontrollbelysning og kontinuerlig belysning, avhengig av bryteren.
-