








## Vippe med kontrollvindu og symbol Stikkontakt



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 kremhvit glans	3291 01	1	01	4010337067108
 renhvit glans	3291 03	10	01	4010337067115
 renhvit silkematt	3291 27	1	01	4010337067139
 antrasitt	3291 28	1	11	4010337067146
 aluminiumsfarget	3291 26	1	11	4010337067122
 svart matt	3291 005	1	11	4010337067092

### Egenskaper

- Bevegelig opphengt koblingsvippe gir automatisk og presis plassering av vippen i rammen.
- Rask festing (3,5 omdreininger per festeklo).
- Enklere klovefeste takket være robust skruehodedrift PZ1/slisse/PH.
- Spenningskontroll fra forsiden mulig.
- Enhetlig avisoleringslengde (11 mm) for brytere og stikkontakter sikrer raskere og mer effektiv installasjon.
- Stivt og fleksibelt ledermateriale kan brukes.
- Lett tilgjengelig løsespak.

- Brudd sikker termoplastsokkel.
  - LED-belysningselementer kan brukes fra forsiden som standard.
  - Ved 180° rotasjon av belysningselementer det mulig å bytte mellom kontrollbelysning og kontinuerlig belysning, avhengig av bryteren.
- 

## **Merknader**

- For stikkontakter med omkobling.
-