


Vippe rett



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 renhvit glans	3496 03	10	01	4010337121664
 renhvit silkematt	3496 27	10	01	4010337066101
 antrasitt	3496 28	10	11	4010337066262
 aluminiumsfarget	3496 26	1	11	4010337065999
 svart matt	3496 005	10	11	4010337065944
 grå matt	3496 015	1	11	4010337110590
 rustfritt stål	3496 600	1/5	11	4010337066279

Egenskaper

- Bevegelig opphengt koblingsvippe gir automatisk og presis plassering av vippen i rammen.
- Rask festing (3,5 omdreininger per festeklo).
- Enklere klosteste takket være robust skruehodedrift PZ1 / spor / PH.

- Spenningskontroll fra forsiden mulig.
 - Enhetlig avisoleringslengde (11 mm) for brytere og stikkontakter sikrer raskere og mer effektiv installasjon.
 - Stivt og fleksibelt ledermateriale kan brukes.
 - Lett tilgjengelig løsespak.
 - Bruddsikker termoplastsokkel.
 - LED-belysningsselementer kan brukes fra forsiden som standard.
 - Ved 180° rotasjon av belysningsselementer det mulig å bytte mellom kontrollbelysning og kontinuerlig belysning, avhengig av bryteren.
-