









Vippe med kontrollvindu og tekstfelt



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 kremhvit glans	3670 01	1	01	4010337041740
 renhvit glans	3670 03	1	01	4010337041757
 renhvit silkematt	3670 27	1	01	4010337041771
 antrasitt	3670 28	1	11	4010337041788
 aluminiumsfarget	3670 26	1	11	4010337041764
 svart matt	3670 005	1	11	4010337067078
 grå matt	3670 015	1	11	4010337110569

Egenskaper

- Bevegelig opphengt koblingsvippe gir automatisk og presis plassering av vippen i rammen.
- Rask festing (3,5 omdreininger per festeklo).
- Enklere kiofeste takket være robust skruehodedrift PZ1/slisse/PH.

- Spenningskontroll fra forsiden mulig.
- Enhetlig avisoleringslengde (11 mm) for brytere og stikkontakter sikrer raskere og mer effektiv installasjon.
- Stivt og fleksibelt ledermateriale kan brukes.
- Lett tilgjengelig løsespak.
- Bruddsikker termoplastsokkel.
- LED-belysningselementer kan brukes fra forsiden som standard.
- Ved 180° rotasjon av belysningselementer det mulig å bytte mellom kontrollbelysning og kontinuerlig belysning, avhengig av bryteren.

Leveringsomfang

- Tekstskilte med symbolene "Lys", "Ringeklokke" og "Dør" medfølger.
-