








Vippe med kontrollvindu og symbol Lys



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 kremhvit glans	3674 01	1	01	4010337041870
 renhvit glans	3674 03	10	01	4010337041887
 renhvit silkematt	3674 27	10	01	4010337041993
 antrasitt	3674 28	10	11	4010337042099
 aluminiumsfarget	3674 26	1	11	4010337041894
 svart matt	3674 005	1	11	4010337067221
 grå matt	3674 015	1	11	4010337110583

Egenskaper

- Bevegelig opphengt koblingsvippe gir automatisk og presis plassering av vippen i rammen.
- Rask festing (3,5 omdreininger per festeklo).

- Enklere kiofeste takket være robust skruehodedrift PZ1/slisse/PH.
 - Spenningskontroll fra forsiden mulig.
 - Enhetlig avisoleringslengde (11 mm) for brytere og stikkontakter sikrer raskere og mer effektiv installasjon.
 - Stivt og fleksibelt ledermateriale kan brukes.
 - Lett tilgjengelig løsespak.
 - Bruddsikker termoplastsokkel.
 - LED-belysningselementer kan brukes fra forsiden som standard.
 - Ved 180° rotasjon av belysningselementer det mulig å bytte mellom kontrollbelysning og kontinuerlig belysning, avhengig av bryteren.
-