




Innsats vippebryter 10 AX 250 V~ kronevender



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 med festeklør	3105 00	10/100	01	4010337038856
 uten festeklør	3815 00	10	01	4010337038863

Egenskaper

- Kan også brukes med vippe enkel.
- Bevegelig opphengt koblingsvippe gir automatisk og presis plassering av vippen i rammen.
- Spenningskontroll fra forsiden mulig.
- Enhetlig avisoleringslengde (11 mm) for brytere og stikkontakter sikrer raskere og mer effektiv installasjon.
- Stivt og fleksibelt ledermateriale kan brukes.
- Lett tilgjengelig løsespåk.
- Bruddssikker termoplastsokkel.
- LED-belysningsselementer kan brukes fra forsiden som standard.
- Ved 180° rotasjon av belysningsselementer det mulig å bytte mellom kontrollbelysning og kontinuerlig belysning, avhengig av bryteren.
- Rask festing (3,5 omdreininger per festeklo).
- Enklere klofeste takket være robust skruehodedrift PZ1/slisse/PH.

Tekniske data

Monteringsdybde	
- 3105 00:	32 mm
- 24 mm:	23 mm
Tilkoblingstverrsnitt	
- for stive og fleksible ledere optil:	2,5 mm ²
Nominell effekt	
- LEDi/CFLi:	100 W