GIRA Datablad

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

Innsats trykknappkontrollbryter 10 AX 250 V~ med oransja LED-belysningselement 230 V~ utkoblingsbryter, 2-polet



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
med festeklør	3122 00	1	01	4010337038726
uten festeklør	3842 00	1	01	4010337064381

Egenskaper

- Bevegelig opphengt koblingsvippe gir automatisk og presis plassering av vippen i rammen.
- Rask festing (3,5 omdreininger per festeklo).
- Enklere klofeste takket være robust skruehodedrift PZ1 / spor / PH.
- Spenningskontroll fra forsiden mulig.
- Enhetlig avisoleringslengde (11 mm) for brytere og stikkontakter sikrer raskere og mer effektiv installasjon.
- Stivt og fleksibelt ledermateriale kan brukes.
- Lett tilgjengelig løsespak.
- Bruddsikker termoplastsokkel.
- LED-belysningselementer kan brukes fra forsiden som standard.
- Ved 180° rotasjon av belysningselementeter det mulig å bytte mellom kontrollbelysning og kontinuerlig belysning, avhengig av bryteren.

Tekniske data

Monteringsdybde	
- 3122 00:	32 mm
- 3842 00:	23 mm
Tilkoblingstverrsnitt	
- for stive og fleksible ledere opptil:	2,5 mm²
Nominell effekt	
- LEDi/CFLi:	100 W

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Med enerett

www.gira.com

Merknader

- Kan også kobles til med belysningsmulighet ved å vende LED-innsatsen 180°.

Leveringsomfang

- Oransje LED-belysningselement 230 V~ 0,5 mA er inkludert i leveringsutvalget.