

SCHUKO-stikkontakt 16 A 250 V~ med klapplokk og tekstfelt TX_44



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 renhvit	4410 66	1/5	13	4010337094166
 antrasitt	4410 67	1/5	13	4010337094173
 aluminiumsfarget	4410 65	1/5	13	4010337094159

Egenskaper

- Festeplate er jordnet i forbindelse med festeklør og kloskruer.
- Hurtigfeste (ca. 3,5 omdreininger pr festeklør).
- Vedlagte utvidelseskjør.
- Enklere kløfeste takket være robust skruehodedrift PZ1 / spor / PH.
- Forenklet installasjon takket være det patenterte arrangementet av de store nøkkelhullsprofilene ved hjelp av boksskruer.
- Lav monteringsdybde.
- Store, ergonomisk formede utløerspaker.
- Stabil jordingsbøyle med solide jordingsfingre.
- Stabil og korrosjonsbestandig stålstøttering.
- Bruddssikker termoplastsokkel.

Tekniske data

Monteringsdybde:	29 mm
Ledningsmateriale:	stiv og fleksibel
Tilkoblingstverrsnitt	
- For ledninger fra:	1,5 mm ² til 2,5 mm ²

Leveringsomfang

- Blankotekstskilt medfølger.

Mål i mm

Høyde på tekstskiltet:

H 12
