


SCHUKO-stikkontakt 16 A 250 V~ med innsats som er dreid 30° og økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus), uten festeklør med grønt deksel og påskrift "SV"(sikkerhetsforsyning)



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 grønn glans	4418 107	1/5	01	4010337094951

Egenskaper

- Spesielt egnet for vinkelstøpsler.
- Også for bruk i Gira energisøyler og undergulvsystemer.
- For skruefeste.
- Forenklet installasjon takket være det patenterte arrangementet av de store nøkkelhullsprofilene ved hjelp av boksskruer.
- Lav monteringsdybde.
- Store, ergonomisk formede løsespaker.
- Stabil jordingsbøyle med solide jordingsfingre.
- Stabil og korrosjonsbestandig stålstøttering.
- Bruddssikker termoplastsokkel.

Tekniske data

Monteringsdybde:	29 mm
Ledningsmateriale:	stiv og fleksibel
Tilkoblingstverrsnitt	
- For ledninger fra:	1,5 mm ² til 2,5 mm ²
Omgivelsestemperatur	
- økt berrøringsbeskyttelse:	0 °C til +45 °C

Merknader

- Økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus) i henhold til DIN VDE 0620-1.
- Økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus) i henhold til IEC 60884-1.
- Soklene til stikkontaktene er fargemerket tilsvarende.