

Stikkontakt 16 A 250 V~ med shutter (IP20)
TX_44

Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 renhvit	4453 66	1/5	13	4010337093848
 antrasitt	4453 67	1/5	13	4010337093855
 aluminiumsfarget	4453 65	1/5	13	4010337093831

Tekniske data

Monteringsdybde:	29 mm
Ledningsmateriale:	stiv og fleksibel
Tilkoblingstverrsnitt - For ledninger fra:	1,5 mm² til 2,5 mm²
Omgivelsestemperatur - Shutter:	0 °C til 45 °C

Merknader

- Ikke egnet for installasjon i fuktige rom, ettersom beskyttelsesklassen er IP20.
- Ved monteringen må også dekkrammens tetningsflens brukes.
- Økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus) i henhold til IEC 60884-1.