

SCHUKO-stikkontakt 16 A 250 V~ med tekstfelt og shutter (IP20) TX_44



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 renhvit	4462 66	1/5	13	4010337093497
 antrasitt	4462 67	1/5	13	4010337093503
 aluminiumsfarget	4462 65	1/5	13	4010337093480

Tekniske data

Monteringsdybde:	29 mm
Ledningsmateriale:	stiv og fleksibel
Tilkoblingstverrsnitt - For ledninger fra:	1,5 mm² til 2,5 mm²
Omgivelsestemperatur - Shutter:	0 °C til 45 °C

Merknader

- Ikke egnet for installasjon i fuktige rom, ettersom beskyttelsesklassen er IP20.
- Ved monteringen må også dekkrammens tetningsflens brukes.
- Økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus) i henhold til IEC 60884-1.

Leveringsomfang

- Tekstskilt "EDV" er vedlagt.