


## Stikkontakt med jordingsstift CEBEC 16 A 250 V~ med grønt deksel



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 grønn glans	4485 107	1/5	01	4010337095699

### Egenskaper

- Med stikklemmer.
- Festeplate er jordet i forbindelse med festeklør og kloskruer.
- Hurtigfeste (ca. 3,5 omdreininger pr festeklør).
- Vedlagte utvidelseskjør.
- Enklere kløfeste takket være robust skruehodedrift PZ1 / spor / PH.
- Forenklet installasjon takket være det patenterte arrangementet av de store nøkkelhullsprofilene ved hjelp av boksskruer.
- Lav monteringsdybde.
- Store, ergonomisk formede løsespaker.
- Stabil jordingsbøyle med solide jordingsfingre.
- Stabil og korrosjonsbestandig stålstøttering.
- Bruddssikker termoplastsokkel.

### Tekniske data

Monteringsdybde:	29 mm
Ledningsmateriale:	stiv og fleksibel
Tilkoblingstverrsnitt	
- For ledninger fra:	1,5 mm <sup>2</sup> til 2,5 mm <sup>2</sup>
Omgivelsestemperatur	
- økt berrøringsbeskyttelse:	0 °C til +45 °C

### Merknader

- Godkjent iht. NF C 61-314:2017.
- Godkjent iht. NBN C 61-112-1:2017.
- Soklene til stikkontaktene er relevant fargemerket.
- Økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus) i henhold til DIN VDE 0620-1.

- Økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus) i henhold til IEC 60884-1.

---