




Stikkontakt med jordingsstift 16 A 250 V~ og økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus) System 55



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 kremhvitt glans	4485 01	1/5	01	4010337095668
 renhvitt glans	4485 03	10/100	01	4010337095682
 antrasitt	4485 28	10	11	4010337095729

Egenskaper

- Med stikklemmer.
- Festeplate er jordet i forbindelse med festeklør og kloskruer.
- Hurtigfeste (ca. 3,5 omdreininger pr festeklør).
- Vedlagte utvidelsesklør.
- Enklere klofeste takket være robust skruehodedrift PZ1 / spor / PH.
- Forenklet installasjon takket være det patenterte arrangementet av de store nøkkelhullsprofilene ved hjelp av boksskruer.
- Lav monteringsdybde.
- Store, ergonomisk formede løsespaker.
- Stabil jordingsbøyle med solide jordingsfingre.
- Stabil og korrosjonsbestandig stålstøttering.
- Bruddssikker termoplastsokkel.

Tekniske data

Monteringsdybde:	29 mm
Erstatter helkompatibelt 0485 ...:	
Tilkoblingstverrsnitt	
- For ledninger fra:	1,5 mm ² til 2,5 mm ²
Omgivelsestemperatur	
- økt berøringsbeskyttelse:	0 °C til +45 °C

Merknader

- Godkjent iht. NF C 61-314:2017.
 - Godkjent iht. NBN C 61-112-1:2017.
 - Økt berøringsbeskyttelse (Safety Plus) i henhold til IEC 60884-1.
-