



Tastsensor 4.95, 24 V, 4-dobbel



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 hvit	5054 003	1	02	4010337074922
 antrasitt	5054 028	1	02	4010337074939

Egenskaper

- Tastsensor 4.95 for tilkobling til 24 V-styresystemer.
- Brukergrensesnitt i kvalitetsmateriale med tykkelse på 3 mm (glass, rustfritt stål, aluminium).
- To hvite status-LED-er per vippe.
- Måling av romtemperaturen med integrert temperatursensor (PT1000).

Tekniske data

Trykknapp	
- Nominell spenning:	AC/DC 24 V SELV
- Maks. strømbelastning:	20 mA per trykknapp
- Utgangsmotstand:	880 Ω
LED	
- Nominell spenning:	DC 24 V SELV
- Strømforbruk:	ca. 1 mA per LED
Temperatursensor:	PT1000, klasse B
Beskyttelsesklasse:	III
Monteringsdybde:	16 mm
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C

Merknader

- Bare egnet for SELV-strømkretser.
 - Profesjonell teksting med Gira tekstservice www.marking.gira.com.
 - Tastsensoren leveres med en programnøytral oppstartsvippe. Vippesettet som passer til bryterprogrammet må bestilles separat.
-