


## KNX tastsensor 3 komfort, 3-kanals



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 igangkjøringsvippe	5133 00	1/5	46	4010337086857

### Egenskaper

- Montering på busstilkobling 3.
- Skrukobling beskytter mot demontering.
- To flerfargede status-LED-er pr. betjeningspanel.
- Integret temperaturføler for måling og videresending av lokal romtemperatur.
- Vippe- eller knappfunksjon kan stilles inn for hvert betjeningspanel.
- Vippefunksjon: kobling, dimming, persiennestyring, verdigiver 1 byte, verdigiver 2 byte, sceneforlengelse og forlengelse for termostat.
- Knappfunksjon: kobling, dimming, persiennestyring, verdigiver 1 byte, verdigiver 2 byte, underenhet for scene og termostatunderenhet.
- Regulatorunderenhet: driftsmodus-omkobling med normal og med høy prioritet, definert valg av driftsmodus, skifte mellom ulike driftsmoduser, skifte tilstedeværelsestilstand, forskyvning av nominell verdi.
- Sperreobjekt for sperring av enkelte knappe- eller vippefunksjoner.
- Viser en alarmmelding ved at samtlige LED-er blinker.
- Flerfarget status-LED (rød, grønn, blå) kan konfigureres samlet eller separat. En overlagret funksjon kan aktiveres via bussen. Dermed kan farge og visningsformasjon for de enkelte status-LED-ene endres avhengig av prioritet.
- Kommunikasjonsobjekt for lysstyrkeregulering for status-LED og tekstfeltbelysning (f.eks. for reduksjon av lysstyrken på soverom om natten).
- Tekstfeltbelysning for vippesett med tekstfelt.
- Tekstfeltbelysning PÅ, AV, automatisk AV eller kobles inn/ut via objekt.

### Tekniske data

Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C
Beskyttelsesklasse:	III

### Merknader

- Profesjonell navneskiltskriving med Gira navneskiltservice [www.marking.gira.com](http://www.marking.gira.com).
- Tastsensoren leveres med en programnøytral igangkjøringsvippe. Vippesettet som passer til bryterprogrammet, må bestilles separat.

## Leveringsomfang

- Blankotekstskilt er vedlagt.

---