


Trykknapp-busstilkobling WG AP enkel med kontrollvindu og 1-punktsbetjening for KNX



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 grå	5151 30 4500248	1	06	4010337500063

Trykknapp-busskoblingen er grensesnittet mellom KNX systemet og brukeren.

Egenskaper

Knappfunksjon

- Kobling, dimming, persienne, verdigiver 1 byte og sceneforlengelse.
- Funksjonen kobling: Kommando når knappene trykkes og slippes kan parametres (AV, PÅ, SNU, ingen reaksjon).
- Funksjonen dimming: Kommando når knappene trykkes kan parametres (lysere-PÅ, mørkere-AV, lysere- hhv. mørkere-SNU, lysere-SNU, mørkere-SNU, ingen reaksjon).
- Funksjonen persienne: Kommando når knappene trykkes kan parametres (OPP, NED, ingen reaksjon).
- Funksjonen verdigiver 1 byte: Virkemåten kan konfigureres.
- Funksjonen sceneforlengelse: Virkemåten kan konfigureres (med eller uten minnefunksjon ved langt knappetrykk)
- Ved ettpunktsbetjening (vippen står skrått) kan vippen bare betjenes på én side (nede).
- Vippebryter-busstilkobling i vannbeskyttet påveggsystem (IP44).
- Funksjonene til status-LED-en: Rød LED, kan brukes som orienteringslys, aktiveringsvisning eller statusvisning.

Tekniske data

KNX medium:	TP256
Tilkobling KNX:	Tilkoblings- og forgreningsklemme
Kapslingsgrad:	IP44
Beskyttelsesklasse:	III
Omgivelsestemperatur:	-25 °C til +55 °C
Relativ luftfuktighet:	5 til 93 % (ingen kondens)

Leveringsomfang

- Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert.
