








RF veggsender dobbel for KNX



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 kremhvit glans	5178 01	1	06	4010337123026
 renhvit glans	5178 03	1	06	4010337123033
 renhvit silkematt	5178 27	1	06	4010337123040
 antrasitt	5178 28	1	06	4010337123064
 aluminiumsfarget	5178 26	1	06	4010337123057
 svart matt	5178 005	1	06	4010337123088
 grå matt	5178 015	1	06	4010337123071

Egenskaper

- Veggsenderen kan festes på en vegg ved bruk av skruer, el. den kan limes på glatte eller transparente overflater ved bruk av en monteringsplate.
- Prosjektering, oppstart og parametring skjer via ETS (versjon 5 eller nyere).

- Integrert grensesnitt USB Micro type B kan brukes til lokal programmering og som KNX RF grensesnitt.
- Batteridrevet apparat.
- Enheten støtter KNX Secure.

Funksjonen "Kobling"

- Kommando når knappene trykkes og slippes kan parametres (AV, PÅ, SNU, ingen reaksjon).
- Kort eller lang tastetrykkkommando.

Funksjonen "Dimming"

- Kommando kan parametres ved trykk på tasten (lysere-PÅ, mørkere-AV, lysere/mørkere-TOGGLE).

Funksjonen "Persienne"

- Kommando når tastene trykkes kan parametres (OPP, NED, TOGGLE).

Funksjonen "verdiger"

- 1Byte, 2Byte, 3Byte, 14Byte ASCII.

Funksjon "Farge"

- Fargestyring RGB/RGBW, veksle mellom 8 fargeverdier.

Funksjonen "scene-underenhet"

- Sceneoppkalling og lagring mulig, veksle mellom 8 scener.

Funksjonen "Individuell"

- Ulike funksjonskombinasjoner når du trykker el. slipper knappen.
- Ved sceneforlengelse: Lagringsfunksjon mulig.

Tekniske data

KNX medium:	RF1.R
Oppstartsmodus:	S-Mode
Nominell spenning:	DC 3 V
Batterier:	1 x CR 2032
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C
Radiofrekvens:	868,3 MHz
Overføringskapasitet:	maks. 20 mW
Rekkevidde (åpent område):	ca. 100 m

Merknader

- Monteres på apparatboks eller på glatte, jevne flater ved bruk av skruer eller lim.
- Rekkevidden kan bli redusert når metaldekkrammer brukes.
- Batterier er forbruksvarer og må skiftes regelmessig. Følg gjeldende forskrifter for kassering av brukte batterier.

Leveringsomfang

- Batterier er inkludert i leveringsomfanget.
 - Trådløs veggseiner, montasjeplate, klebefolie (innsynsvern for glassflater) og limpunkter for montering på glatte, jevne flater følger med ved levering.
-