


eNet-server



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 Tavlemontert	5301 00 4509200	1	25	4010337591306

Egenskaper

- Visualiseringsserver eNet SMART HOME.
- Visning for iOS- og Android-telefoner.
- Visning for iOS- og Android-nettbrett.
- Visualisering for Gira G1 med porttelefon og værtjeneste.
- Visningsfunksjoner (koble på/av, dimme, DALI, knapper, persienne-, skodde- og markisestyring, tado°-varmestyring, scener, statusvisning, favoritter, varslinger).
- Kompatibel med smart varmestyring fra tado°.
- Talestyring med Amazon Alexa og Google Assistant.
- Kompatibel med IoT-plattformen Conrad Connect Professional.
- Enkel oppretting og konfigurering av opptil 34 scener med inntil 100 handlinger via det grafiske brukergrensesnittet.
- Enkel oppretting og konfigurering av opptil 100 tidsur med inntil 100 handlinger via det grafiske brukergrensesnittet.
- Enkel oppretting og konfigurering av opptil 32 hvis-å-regler med inntil 32 betingelser, handlinger og utsatte handlinger via det grafiske brukergrensesnittet.
- Samtidig tilgang til opptil 8 visualiseringsenheter (smarttelefon, nettbrett, G1 eller Windows-PC).
- Opprett inntil 10 ulike brukerkontoer.
- Enkel brukerstyring via eNet SMART HOME-visualisering.
- Visualisering av energisensorer.
- Import/eksport av prosjektdata.
- Enkel samkjøring av prosjekter via eNet SMART HOME connect.
- Update og konfigurering av eNet SMART HOME-apparater.
- Integrert telegramlogging for diagnose.
- Automatisk generert prosjektdokumentasjon.
- Trådløs-sender og -mottaker for maks. 32 tavlemonterte eNet-enheter (eNet trådløs mottaksmodul tavlemontert er ikke nødvendig).
- Intern eNet trådløs- og WLAN-antenne.
- Eksterne trådløse eNet-antennor og antenner for trådløst lokalt nettverk kan kobles til.

Høy sikkerhet

- Fullkryptert dataoverføring (AES-CCM 128-bits) hindrer at uvedkommende kan se innholdet.
- Fullkryptert fjerntilgang via My-eNet-portal (my.enet-smarthome.com) for IPv4 og IPv6 hindrer at uvedkommende kan se innholdet.
- Fullkryptert fjernadministrasjon via My-eNet-portal (my.enet-smarthome.com) hindrer at uvedkommende kan se innholdet

Tekniske data

Nominell spenning:	DC 12 V SELV
Strømforbruk:	400 mA
Inngangseffekt	
- Drift:	maks. 6 W
- Standby:	maks. 2 W
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C
IP-kommunikasjon	
- LAN:	Ethernet 10/100 Mbit
- WLAN:	2,4 GHz, IEEE 802.11g
IP-forbindelser:	maks. 8
Radiofrekvens:	868,0 til 868,6 MHz
Rekkevidde (åpent område):	ca. 100 m
Dataledning:	J-Y(St)Y 2x2x0,8
Lengde på dataledningen:	maks. 3 m
Antall eNet tavlemontert-moduler:	maks. 32

Merknader

- Installer eNet Server helst på et sentralt sted (f.eks. førsteetasje), for å sikre godt mottakskvalitet.
- Ved montasje i fordelerskap eller underfordeling med metallhus er en ekstraantenne nødvendig. Ekstraantennen skal plasseres utenfor metallhuset.
- Serveren igangkjøres med web-grensesnittet eNet SMART HOME connect. For igangkjøring via nettgrensesnittet må igangkjøringsdatamaskinen ha en oppdatert nettleser (f.eks. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Edge, Safari eller Chrome).
- For å kunne levere strøm/spenning i fordelerskapet vil strømforsyningen være nødvendig.
- Ikke kompatibel med Gira radio-bussystemet.

Mål

Delingsenheter (TE):	6
----------------------	---
