


eNet trådløs håndsender, 4-dobbel



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 antrasitt	5354 10 4509254	1	42	4010337774099

Egenskaper

- eNet trådløs sender overfører koblings-, dimme- og persiennekjøringskommandoer til tilsvarende trådløse eNet mottakere.
- To taster hører til én kanal.
- Tastepar kan stilles inn som kanal- eller scenefunksjon.
- Status-LED.
- Batteridrevet apparat.

Kan stilles inn med eNet server:

- Fullkryptert trådløs overføring (AES-CCM) fra eNet server Software versjon 2.0.
- Signalisering av overføringsstatusen kan kobles ut.
- Betjeningssperrer.
- Scener alt-PÅ eller alt-AV, terskelverdiscener og individuelle scener kan programmeres.
- Konfigurering av sceneknapp via eNet SMART HOME-appen (hvis/så-regler) for utløsning av handlinger, scener og koblingsur.
- Oppdatering av apparatprogramvaren.

Tekniske data

Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C
Radiofrekvens:	868,3 MHz
Rekkevidde (åpent område):	ca. 100 m
Nominell spenning:	DC 3 V
Batteri	
- Type:	CR 2450N
- UN-nr.:	3091

Merknader

- Batterier er forbruksvarer og må skiftes regelmessig. Følg gjeldende forskrifter for kassering av brukte batterier.

Leveringsomfang

- Batterier følger med ved levering.

Mål i mm

B 53

H 93

T 15,5
