








System 3000 persienne- og koplingsur Display System 55



| Spesifikasjon | Bestillings nr. | PE | PS | EAN |
|--|-----------------|-----|----|---------------|
|  kremhvit glans | 5366 01 | 1/5 | 02 | 4010337027430 |
|  renhvit glans | 5366 03 | 1/5 | 02 | 4010337027447 |
|  antrasitt | 5366 28 | 1/5 | 02 | 4010337027478 |
|  aluminiumsfarget | 5366 26 | 1/5 | 02 | 4010337027454 |
|  svart matt | 5366 005 | 1/5 | 02 | 4010337037484 |
|  grå matt | 5366 015 | 1/5 | 02 | 4010337087243 |
|  rustfritt stål (lakkert) | 5366 600 | 1/5 | 02 | 4010337027485 |

Egenskaper

- Betjening via kapasitiv sensorflate.
- Rask programmering til overtagelse av det aktuelle klokkeslettet som programmert kjøretid/koblingstid.

- Automatisk sommer-/vintertidsomkobling, utkoblbar.
- Kobling ved solopp- el. solnedgang (astrofunksjon) kan justeres for 18 land.
- Astrotiden for solopp- og solnedgang kan justeres individuelt ± 2 timer.
- Sperrefunksjon som sperrer betjeningen av underenheten og deaktiverer automatikkmodusen.
- Displayet slås av etter 2 minutter, konstant visning av det aktuelle klokkeslettet er mulig.
- Programmering av hhv. en oppkjørings- og en nedkjøringsstid, el. av 2 inn- og utkoblingstider, for ukedagene mandag-fredag og lørdag+søndag.

Tekniske data

Gangnøyaktighet

- per måned: ± 10 s

Girreserve: ca. 4 t

Omgivelsestemperatur: -5 °C til $+45$ °C
