








## System 3000 persienne- og koplingsur Display System 55



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 kremhvit glans	5366 01	1/5	02	4010337027430
 renhvit glans	5366 03	1/5	02	4010337027447
 antrasitt	5366 28	1/5	02	4010337027478
 aluminiumsfarget	5366 26	1/5	02	4010337027454
 svart matt	5366 005	1/5	02	4010337037484
 grå matt	5366 015	1/5	02	4010337087243
 rustfritt stål (lakkert)	5366 600	1/5	02	4010337027485

### Egenskaper

- Betjening via kapasitiv sensorflate.
- Rask programmering til overtagelse av det aktuelle klokkeslettet som programmert kjøretid/koblingstid.

- Automatisk sommer-/vintertidsomkobling, kan kobles ut.
- Kobling ved solopp- eller solnedgang (astrofunksjon) kan justeres for 18 land.
- Astrotiden for solopp- og solnedgang kan justeres individuelt  $\pm 2$  timer.
- Sperrefunksjon som sperrer betjeningen av underenheten og deaktiverer automatikkmodusen.
- Displayet slås av etter 2 minutter, konstant visning av det aktuelle klokkeslettet er mulig.
- Programmering av hhv. en oppkjørings- og en nedkjøringsstid, ev. av 2 inn- og utkoblingstider, for ukedagene mandag-fredag og lørdag+søndag.

---

## Tekniske data

Gangnøyaktighet

- per måned:  $\pm 10$  s

Girreserve: ca. 4 t

Omgivelsestemperatur:  $-5$  °C til  $+45$  °C

---