




## System 3000 bevegelsesdetektorpåsats 1,10 m Komfort BT TX\_44



| Spesifikasjon  | Bestillings nr. | PE | PS | EAN           |
|--|-----------------|----|----|---------------|
|  renhvit           | 5374 66         | 1  | 02 | 4010337049586 |
|  antrasitt        | 5374 67         | 1  | 02 | 4010337049616 |
|  aluminiumsfarget | 5374 65         | 1  | 02 | 4010337049579 |

### Egenskaper

- Automatisk kobling av lys, avhengig av varmebevegelse og lysstyrke i omgivelsene.
- Drift med System 3000 koblings-, dimme-, eller underenhetsinnsats 3-tråds.
- Utvidelse av registreringsområdet i kombinasjon med 3-tråders underenhetsinnsats.
- Ved tilkobling av en System 3000 underenhetsinnsats med betjeningsmodul eller mekanisk tast på hovedenheten, kan belysningen kobles inn i etterløpstiden, eller dimmes.
- Manuell omkobling mellom automatikk, permanent på og permanent av på apparatet er mulig.

Med System 3000 koblingsinnsats

- Korttidsdrift

Med System 3000 dimmeinnsats

- Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslystyrke.
- Innkoblingslystyrken kan bare lagres permanent via System 3000 underenhetsinnsats med betjeningsmodul.
- Grunnlysfunksjon.
- Nattdlysfunksjon.

Funksjoner med Gira System 3000-appen

- Innstilling av lysstyrketerskelen.
- Følsomheten til begge sensorene kan stilles inn enkeltvis (0, 25, 50, 75, 100 %).

- Innstilling av etterløpstid.
- Tvangsfunksjoner: Automatisk drift, permanent på/av, tidsbegrenset på/av for 0,5 til 5 timer.
- Tilstedeværelsessimulering.
- Forvarsel om utkobling.
- Dagmodus.
- Gåtest.
- Tidsurfunksjon.
- Alarmfunksjon.

---

## Tekniske data

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Registreringsvinkel:           | 180°                   |
| Lysstyrkeverdi                 |                        |
| - Kan justeres:                | ca. 5 til 500 lux      |
| - Fast:                        | Dagmodus               |
| Følsomhet:                     | 0, 25, 50, 75, 100 %   |
| Kapslingsgrad                  |                        |
| - System 55, Gira F100:        | IP20                   |
| - TX_44:                       | IP44                   |
| Etterløpstid:                  | 10 s til 60 min        |
| Monteringshøyde opptil 1,10 m  |                        |
| - Registreringsområde forover: | maks. 32 m             |
| - Rekkevidde på hver side:     | maks. 19 m             |
| Overføringskapasitet:          | maks. 2,5 mW, klasse 2 |
| Senderekkevidde:               | type 10 m              |
| Omgivelsestemperatur:          | -20 °C til +45 °C      |

---

## Merknader

- Registreringsfeltet er innrettet horisontalt og finner eventuelt ingen begrensning ved bruk utendørs. Sørg utendørs derfor for et passende monteringssted, eller sett på bevegelsesdetektorpåsats 2,20 m.

---

## Leveringsomfang

- Deksel som settes på for innskrenkning av registreringsområdet er en del av leveringsomfanget.
-