








## System 3000 bevegelsesdetektorpåsats 2,20 m standard System 55



| Spesifikasjon  | Bestillings nr. | PE  | PS | EAN           |
|--|-----------------|-----|----|---------------|
|  kremhvitt glans           | 5375 01         | 1/5 | 02 | 4010337051138 |
|  renhvitt glans           | 5375 03         | 1/5 | 02 | 4010337051145 |
|  antrasitt                | 5375 28         | 1/5 | 02 | 4010337051176 |
|  aluminiumsfarget         | 5375 26         | 1/5 | 02 | 4010337051152 |
|  svart matt               | 5375 005        | 1/5 | 02 | 4010337051183 |
|  grå matt                 | 5375 015        | 1/5 | 02 | 4010337087298 |
|  rustfritt stål (lakkert) | 5375 600        | 1/5 | 02 | 4010337051190 |

### Egenskaper

- Automatisk kobling av lys, avhengig av varmebevegelse og lysstyrke i omgivelsene.
- Drift med System 3000 koblings-, dimme-, eller underenhetsinnsats 3-tråds.

- Utvidelse av registreringsområdet i kombinasjon med 3-tråders underenhetsinnsats.
- Innstillbar lysstyrketerskel.
- Følsomheten kan stilles inn på fire trinn.
- Ved tilkobling av en System 3000 underenhetsinnsats med betjeningsmodul eller mekanisk tast på hovedenheten, kan belysningen kobles inn i etterløpstiden, eller dimmes.

Med System 3000 dimmeinnsats

- Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslysstyrke.
- Innkoblingslysstyrken kan bare lagres permanent via System 3000 underenhetsinnsats med betjeningsmodul.

---

## Tekniske data

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Registreringsvinkel:           | 180°              |
| Lysstyrkeverdi                 |                   |
| - Kan justeres:                | ca. 5 til 500 lux |
| - Fast:                        | Dagmodus          |
| Følsomhet:                     | 25, 50, 75, 100 % |
| Kapslingsgrad                  |                   |
| - System 55, Gira F100:        | IP20              |
| - TX_44:                       | IP44              |
| Etterløpstid:                  | ca. 2 min fast    |
| Monteringshøyde opptil 2,20 m  |                   |
| - Registreringsområde forover: | maks. 15 m        |
| - Rekkevidde på hver side:     | maks. 10 m        |
| Monteringshøyde opptil 1,10 m  |                   |
| - Registreringsområde forover: | maks. 10 m        |
| - Rekkevidde på hver side:     | maks. 9 m         |
| Omgivelsestemperatur:          | -20 °C til +45 °C |

---