


## System 3000 bevegelsesdetektorpåsets 1,10 m Standard med ELT Flatebryter



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 renhvit glans	5379 112	1/5	02	4010337124870

### Egenskaper

- Automatisk kobling av lys, avhengig av varmebevegelse og lysstyrke i omgivelsene.
- Drift med System 3000 koblings-, dimme-, eller underenhetsinnsats 3-tråds.
- Utvidelse av registreringsområdet i kombinasjon med 3-tråders underenhetsinnsats.
- Justerbar etterløpstid
- Innstillbar lysstyrketerskel.
- Følsomhet fastsatt til 75 %.
- Ved tilkobling av en System 3000 underenhetsinnsats med betjeningsmodul eller mekanisk tast på hovedenheten, kan belysningen kobles inn i etterløpstiden, eller dimmes.

Med System 3000 dimmeinnsats

- Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslysstyrke.
- Innkoblingslysstyrken kan bare lagres permanent via System 3000 underenhetsinnsats med betjeningsmodul.

### Tekniske data

Registreringsvinkel:	180°
Etterløpstid	
- Kan justeres:	10 s til 30 min
Lysstyrkeverdi	
- Kan justeres:	ca. 5 til 500 lux
- Fast:	Dagmodus
Følsomhet	
- fast innstilt på:	75 %
Kapslingsgrad	
- System 55, Gira F100:	IP20
- TX_44:	IP44
Monteringshøyde opptil 1,10 m	
- Registreringsområde forover:	maks. 32 m

Illustrasjonene kan avvike fra originalen.

- Rekkevidde på hver side: maks. 19 m
  - Omgivelsestemperatur: -20 °C til +45 °C
- 

## **Merknader**

- Registreringsfeltet er innrettet horisontalt og finner eventuelt ingen begrensning ved bruk utendørs. Sørg utendørs derfor for et passende monteringssted, eller sett på bevegelsesdetektorpåsats 2,20 m.
- 

## **Leveringsomfang**

- Deksel som settes på for innskrenkning av registreringsområdet er en del av leveringsomfanget.
-