









## System 3000 bevegelsesdetektorpåsats 1,10 m Standard med ELT System 55



| Spesifikasjon   | Bestillings nr. | PE  | PS | EAN           |
|---|-----------------|-----|----|---------------|
|  kremhvit glans     | 5379 01         | 1/5 | 02 | 4010337124801 |
|  renhvit glans     | 5379 03         | 1/5 | 02 | 4010337124818 |
|  renhvit silkematt | 5379 27         | 1/5 | 02 | 4010337124832 |
|  antrasitt         | 5379 28         | 1/5 | 02 | 4010337124849 |
|  aluminiumsfarget  | 5379 26         | 1/5 | 02 | 4010337124825 |
|  grå matt          | 5379 015        | 1/5 | 02 | 4010337124863 |
|  svart matt        | 5379 005        | 1/5 | 02 | 4010337124856 |
|  rustfritt stål    | 5379 600        | 1/5 | 02 | 4010337124962 |

## Egenskaper

- Automatisk kobling av lys, avhengig av varmebevegelse og lysstyrke i omgivelsene.
- Drift med System 3000 koblings-, dimme-, eller underenhetsinnsats 3-tråds.
- Utvidelse av registreringsområdet i kombinasjon med 3-tråders underenhetsinnsats.
- Justerbar etterløpstid
- Innstillbar lysstyrketerskel.
- Følsomhet fastsatt til 75 %.
- Ved tilkobling av en System 3000 underenhetsinnsats med betjeningsmodul eller mekanisk tast på hovedenheten, kan belysningen kobles inn i etterløpstiden, eller dimmes.

Med System 3000 dimmeinnsats

- Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslysstyrke.
- Innkoblingslysstyrken kan bare lagres permanent via System 3000 underenhetsinnsats med betjeningsmodul.

---

## Tekniske data

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Registreringsvinkel:           | 180°              |
| Etterløpstid                   |                   |
| - Kan justeres:                | 10 s til 30 min   |
| Lysstyrkeverdi                 |                   |
| - Kan justeres:                | ca. 5 til 500 lux |
| - Fast:                        | Dagmodus          |
| Følsomhet                      |                   |
| - fast innstilt på:            | 75 %              |
| Kapslingsgrad                  |                   |
| - System 55, Gira F100:        | IP20              |
| - TX_44:                       | IP44              |
| Monteringshøyde opptil 1,10 m  |                   |
| - Registreringsområde forover: | maks. 32 m        |
| - Rekkevidde på hver side:     | maks. 19 m        |
| Omgivelsestemperatur:          | -20 °C til +45 °C |

---

## Merknader

- Registreringsfeltet er innrettet horisontalt og finner eventuelt ingen begrensning ved bruk utendørs. Sørg utendørs derfor for et passende monteringssted, eller sett på bevegelsesdetektorpåsats 2,20 m.

---

## Leveringsomfang

- Deksel som settes på for innskrenkning av registreringsområdet er en del av leveringsomfanget.