




System 3000 bevegelsesdetektorpåsets 1,10 m Standard med ELT TX_44



| Spesifikasjon | Bestillings nr. | PE | PS | EAN |
|--|-----------------|----|----|---------------|
|  renhvit | 5379 66 | 1 | 02 | 4010337124894 |
|  antrasitt | 5379 67 | 1 | 02 | 4010337124900 |
|  aluminiumsfarget | 5379 65 | 1 | 02 | 4010337124887 |

Egenskaper

- Automatisk kobling av lys, avhengig av varmebevegelse og lysstyrke i omgivelsene.
- Drift med System 3000 koblings-, dimme-, eller underenhetsinnsats 3-tråds.
- Utvidelse av registreringsområdet i kombinasjon med 3-tråders underenhetsinnsats.
- Justerbar etterløpstid
- Innstillbar lysstyrketerskel.
- Følsomhet fastsatt til 75 %.
- Ved tilkobling av en System 3000 underenhetsinnsats med betjeningspåsets eller mekanisk tast på hovedenheten, kan belysningen kobles inn i etterløpstiden, eller dimmes.

Med System 3000 dimmeinnsats

- Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslysstyrke.
- Innkoblingslysstyrken kan bare lagres permanent via System 3000 underenhetsinnsats med betjeningspåsets.

Tekniske data

| | |
|----------------------|-------------------|
| Registreringsvinkel: | 180° |
| Etterløpstid | |
| - Kan justeres: | 10 s til 30 min |
| Lysstyrkeverdi | |
| - Kan justeres: | ca. 5 til 500 lux |
| - Fast: | Dagmodus |

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Følsomhet | |
| - fast innstilt på: | 75 % |
| Beskyttelsesgrad | |
| - System 55, Gira F100: | IP20 |
| - TX_44: | IP44 |
| Monteringshøyde opptil 1,10 m | |
| - Registreringsområde forover: | maks. 32 m |
| - Rekkevidde på hver side: | maks. 19 m |
| Omgivelsestemperatur: | -20 °C til +45 °C |

Merknader

- Registreringsflatet er innrettet horisontalt og finner eventuelt ingen begrensning ved bruk utendørs. Sørg utendørs derfor for et passende monteringssted, eller sett på bevegelsesdetektorpåsats 2,20 m.

Leveringsomfang

- Deksel som settes på for innskrenkning av registreringsområdet er en del av leveringsomfanget.
