








System 3000 romtermostat Display



Spesifikasjon	Bestillings nr.	PE	PS	EAN
 kremhvit glans	5393 01	1/5	02	4010337055112
 renhvit glans	5393 03	1/5	02	4010337055129
 aluminiumsfarget	5393 26	1/5	02	4010337055167
 antrasitt	5393 28	1/5	02	4010337055181
 svart matt	5393 005	1/5	02	4010337055235
 grå matt	5393 015	1/5	02	4010337087311
 rustfritt stål	5393 600	1/5	02	4010337055211

Egenskaper

- Betjening via kapasitiv sensorflate.
- Manuell og tidsstyrt regulering av romtemperaturen.
- Gjeldende klokkeslett kan lagres som koblingstidspunkt, hurtigprogrammering.

- Automatisk sommer-/vintertidsomkobling, kan kobles ut.
- Tidsur med tre minneområder. Komfort- og senkingstidspunkt for ma-fre og lø+sø for hvert minneområde.
- Innstilling av en komfort-, senkings-, kjøle- og frostbeskyttelsestemperatur.
- Regulatorutgang: Pulsbreddemodulering (PWM) eller topunksregulering.
- Optimert oppvarming (temperaturen nås til innstilt tid).
- Tilpasning til ventiler (strømløs åpen eller strømløs lukket).
- Aktivering av kjøle-drift via innsatsen.
- Støtter intern og ekstern temperaturføler.
- Temperaturfallregistrering.
- Betjeningsperre.
- Ventilbeskyttelsesfunksjon.
- Displayet slås av etter 2 minutter, kontinuerlig visning av det aktuelle klokkeslettet er mulig.
- Kombinasjonen av påsats 5394xx med 540700 er først mulig fra I05 (indeks).

Tekniske data

Gangnøyaktighet per måned:	± 10 s
Girreserve:	ca. 4 t
Omgivelsestemperatur:	-5 °C til +45 °C
