









## System 3000 romtermostat Display



| Spesifikasjon  | Bestillings nr. | PE  | PS | EAN           |
|--|-----------------|-----|----|---------------|
|  kremhvit glans     | 5393 01         | 1/5 | 02 | 4010337055112 |
|  renhvit glans    | 5393 03         | 1/5 | 02 | 4010337055129 |
|  aluminiumsfarget | 5393 26         | 1/5 | 02 | 4010337055167 |
|  antrasitt        | 5393 28         | 1/5 | 02 | 4010337055181 |
|  svart matt       | 5393 005        | 1/5 | 02 | 4010337055235 |
|  grå matt         | 5393 015        | 1/5 | 02 | 4010337087311 |
|  rustfritt stål   | 5393 600        | 1/5 | 02 | 4010337055211 |

### Egenskaper

- Betjening via kapasitiv sensorflate.
- Manuell og tidsstyrt regulering av romtemperaturen.
- Gjeldende klokkeslett kan lagres som koblingstidspunkt, hurtigprogrammering.

- Automatisk sommer-/vintertidsomkobling, kan kobles ut.
- Tidsur med tre minneområder. Komfort- og senkingstidspunkt for ma-fre og lø+sø for hvert minneområde.
- Innstilling av en komfort-, senkings-, kjøle- og frostbeskyttelsestemperatur.
- Regulatorutgang: Pulsbreddemodulering (PWM) eller topunksregulering.
- Optimert oppvarming (temperaturen nås til innstilt tid).
- Tilpasning til ventiler (strømløs åpen eller strømløs lukket).
- Aktivering av kjøle-drift via innsatsen.
- Støtter intern og ekstern temperaturføler.
- Temperaturfallregistrering.
- Betjeningsperre.
- Ventilbeskyttelsesfunksjon.
- Displayet slås av etter 2 minutter, kontinuerlig visning av det aktuelle klokkeslettet er mulig.
- Kombinasjonen av påsats 5394xx med 540700 er først mulig fra I05 (indeks).

---

## Tekniske data

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Gangnøyaktighet per måned: | ± 10 s           |
| Girreserve:                | ca. 4 t          |
| Omgivelsestemperatur:      | -5 °C til +45 °C |

---